

METTLER TOLEDO DENSITY2GO

OOO Descripción:

Densidad digital a su alcance

Diseñado para ajustarse cómodamente en la mano, el ligero Density2Go de METTLER TOLEDO permite la medición de la densidad con una sola mano en laboratorios o sobre la marcha. Los resultados son a una temperatura compensada y se pueden obtener en gravedad específica, Brix y unidades American Petroleum Institute (API), entre muchas otras.

Gracias a su total portabilidad y su uso sencillo, todas las tareas rutinarias serán tan eficaces y agradables que no querrá dejar de usar este instrumento.

Uso sencillo e intuitivo

Olvídese de los manuales de usuario. Con una intuitiva interfaz de usuario, los menús y las selecciones son autodescriptivos. Configure el instrumento en cuestión de minutos y empiece a usarlo al instante. La pantalla de colores intensos del instrumento garantiza una excelente visibilidad tanto en interiores como en exteriores. Determine en seguida si los resultados no superan los límites esperados mediante la identificación con codificaciones de color.

Optimice el tiempo y minimice el esfuerzo

Ahorre un tiempo muy valioso con sencillas mediciones de densidad: sumerja el tubo de muestra directamente en la muestra, obtenga el resultado de inmediato (con una precisión de hasta $\pm 0,001$ g/cm³) y pase a la siguiente. Con la posibilidad de almacenar hasta 1100 resultados, el METTLER TOLEDO Density2Go es totalmente portátil.

Muestreo automático

Realice múltiples mediciones secuenciales con facilidad: la bomba de muestreo eléctrica incorporada llena y vacía la célula de medición de forma totalmente automática con solo pulsar un botón. La velocidad de los muestreos puede optimizarse según la tarea que esté llevando a cabo.

Flujo de trabajo avanzado

Es posible que las distintas muestras requieran un manejo distinto. Personalice los métodos para que se adecuen a sus necesidades. Guíe a los usuarios por los flujos de trabajo de varios pasos, desde la medición hasta la limpieza.

Introducción rápida del ID de la muestra

Olvídese de la selección manual. Solo tiene que apuntar y disparar para introducir los ID de las muestras mediante el lector de códigos de barras y RFID integrado del modelo DensitoPro. Después, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Sencillez, rapidez y seguridad.

Gestión de datos simplificada

Los resultados pueden verse directamente en el densímetro portátil. Para disfrutar de aún más flexibilidad, exporte los resultados desde el Density2Go hasta el software para PC de densidad y refractometría EasyDirect™. Revise los resultados y fíltrelos en el ordenador con solo unos clics, y cree gráficos para supervisar las muestras con el tiempo para un mejor control de procesos. Imprima informes desde el software o directamente desde el instrumento.

Accesorios adicionales para ajustarse a sus necesidades

No importa si trabaja en el laboratorio o en el terreno: el densímetro portátil Density2Go cuenta con los accesorios pertinentes para ajustarse a sus necesidades. Proteja el instrumento ante golpes y arañazos menores con la cubierta de protección. Imprima los resultados de las mediciones con la impresora USB-P25; si realiza las mediciones sobre la marcha, se recomienda usar la impresora Bluetooth sin cables. Garantice la exactitud durante la vida útil del instrumento mediante nuestros estándares de certificación.